

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250612 20/15
GTIN	4045197861733
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Functiebreedte L <sub>4</sub>	12 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	35 mm
Kniehefboom	259015 8
Onderlegplaat	259031 28
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Set verende stiften	259047 2
Verenset	259044 2
Totale lengte L	125 mm
ISO-code houder	PDNNR/L 2020K15
Plaatafmeting	15 mm
Schachtgrootte	20 mm
Kniehefboomschroef	259018 7
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	63 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Kniehefboom Type 8	259015 8
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Kniehefboomschroef Type 7	259018 7
Onderlegplaat Type 28	259031 28
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500