

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 32/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250612 32/15
GTIN	4045197861757
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Verenset	259044 2
Schachtgrootte	32 mm
Plaatafmeting	15 mm
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Koplengthe L ₁	37 mm
Onderlegplaat	259031 28
Set verende stiften	259047 2
Functiebreedte L ₄	16,8 mm
Totale lengte L	170 mm
Kniehefboom	259015 8
ISO-code houder	PDNNR/L 3232P15
Kniehefboomschroef	259018 7
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	63 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Kniehefboomschroef Type 7	259018 7
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Onderlegplaat Type 28	259031 28
Kniehefboom Type 8	259015 8
Verenset10-delig Type 2	259044 2
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500