

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250613 16/11
GTIN	4045197861764
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Verenset	259044 4
Schachtgrootte	16 mm
Onderlegplaat	259031 7
ISO-code houder	PDNNR/L 1616H11
Plaatafmeting	11 mm
Set verende stiften	259047 3
Kniehefboom	259015 7
geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
Functiebreedte L ₄	8 mm
Totale lengte L	100 mm
Kniehefboomschroef	259018 6
Koplengte L ₁	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	63 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2,5 mm	674242 2,5
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Kniehefboom Type 7	259015 7
Verenset10-delig Type 4	259044 4
Onderlegplaat Type 7	259031 7
Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500