

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 250613 20/11 |
| GTIN | 4045197861771 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| ISO-code houder | PDNNR/L 2020K11 |
| Verenset | 259044 4 |
| Plaatafmeting | 11 mm |
| Kniehefboomschroef | 259018 6 |
| Koplengte L ₁ | 25 mm |
| Functiebreedte L ₄ | 10 mm |
| geschikte wisselplaat | DN.. 1104.. |
| Kniehefboom | 259015 7 |
| Set verende stiften | 259047 3 |
| Schachtgrootte | 20 mm |
| Totale lengte L | 125 mm |
| Onderlegplaat | 259031 7 |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Inzetsoort | links |
| Inwendige koeling | nee |
| Instelhoek κ | 63 graden |

| | |
|-------------|---------------------|
| Toepassing | Langsdraaien buiten |
| Toepassing | Vlakdraaien |
| Toepassing | Langsdraaien buiten |
| Producttype | Klemdraaihouder |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Verenset10-delig Type 4 | 259044 4 |
| PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2,5 mm | 674242 2,5 |
| Kniehefboomschroef Type 6 | 259018 6 |
| Onderlegplaat Type 7 | 259031 7 |
| Kniehefboom Type 7 | 259015 7 |
| Verende stiften, set10-delig Type 3 | 259047 3 |
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500 |