

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250613 25/11
GTIN	4045197861788
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Kniehefboomschroef	259018 6
Totale lengte L	150 mm
ISO-code houder	PDNNR/L 2525M11
Plaatafmeting	11 mm
Kniehefboom	259015 7
Koplengte L ₁	29 mm
geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
Functiebreedte L ₄	12 mm
Verenset	259044 4
Onderlegplaat	259031 7
Schachtgrootte	25 mm
Set verende stiften	259047 3
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	63 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2,5 mm	674242 2,5
Kniehefboom Type 7	259015 7
Onderlegplaat Type 7	259031 7
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3
Verenset10-delig Type 4	259044 4
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500