

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250613 25/15
GTIN	4045197861900
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	150 mm
Kniehefboom	259015 8
Schachtgrootte	25 mm
Plaatafmeting	15 mm
Set verende stiften	259047 2
Koplengthe L <sub>1</sub>	37 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	12 mm
Onderlegplaat	259031 28
ISO-code houder	PDNNR/L 2525M15
Kniehefboomschroef	259018 7
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Verenset	259044 2
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	63 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Onderlegplaat Type 28	259031 28
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Kniehefboom Type 8	259015 8
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Kniehefboomschroef Type 7	259018 7
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500