

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250613 32/15
GTIN	4045197861917
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Onderlegplaat	259031 28
Plaatafmeting	15 mm
Functiebreedte L ₄	16,8 mm
Schachtgrootte	32 mm
Totale lengte L	170 mm
Koplengte L ₁	37 mm
Set verende stiften	259047 2
Kniehefboom	259015 8
Kniehefboomschroef	259018 7
Verenset	259044 2
ISO-code houder	PDNNR/L 3232P15
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	63 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Kniehefboom Type 8	259015 8
Onderlegplaat Type 28	259031 28
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Kniehefboomschroef Type 7	259018 7
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500