

**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251106 20/12
GTIN	4045197861924
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	125 mm
Verenset	259044 2
Onderlegplaat	259031 20
Kniehefboomschroef	259018 2
Functiebreedte L <sub>4</sub>	17 mm
Set verende stiften	259047 2
Koplenkte L <sub>1</sub>	28 mm
geschikte wisselplaat	SN.. 1204..
Kniehefboom	259015 2
Plaatafmeting	12 mm
ISO-code houder	PSBNR/L 2020K12
Schachtgrootte	20 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500