

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251106 25/12
GTIN	4045197861931
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Onderlegplaat	259031 20
Schachtgrootte	25 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	29 mm
Set verende stiften	259047 2
Verenset	259044 2
Kniehefboom	259015 2
geschikte wisselplaat	SN.. 1204..
ISO-code houder	PSBNR/L 2525M12
Totale lengte L	150 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	22 mm
Plaatafmeting	12 mm
Kniehefboomschroef	259018 2
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek $\kappa$	75 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500