

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251106 25/15
GTIN	4045197861948
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	32 mm
Onderlegplaat	259031 37
Totale lengte L	150 mm
Verenset	259044 6
Functiebreedte L ₄	22 mm
Kniehefboom	259015 12
ISO-code houder	PSBNR/L 2525M15
Plaatafmeting	15 mm
Set verende stiften	259047 4
Kniehefboomschroef	259018 11
Schachtgrootte	25 mm
geschikte wisselplaat	SN.. 1506..
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500