

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 32/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251106 32/15
GTIN	4045197861955
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Verenset	259044 6
Totale lengte L	170 mm
Onderlegplaat	259031 37
Koplengte L ₁	32 mm
Kniehefboomschroef	259018 11
Plaatafmeting	15 mm
Schachtgrootte	32 mm
Set verende stiften	259047 4
geschikte wisselplaat	SN.. 1506..
Kniehefboom	259015 12
Functiebreedte L ₄	27 mm
ISO-code houder	PSBNR/L 3232P15
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500