

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 32/19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251106 32/19
GTIN	4045197861962
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	19 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	27 mm
Kniehefboom	259015 13
Schachtgrootte	32 mm
Kniehefboomschroef	259018 13
geschikte wisselplaat	SN.. 1906..
Set verende stiften	259047 5
ISO-code houder	PSBNR/L 3232P19
Onderlegplaat	259031 38
Koplengte L <sub>1</sub>	39 mm
Totale lengte L	170 mm
Verenset	259044 7
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 4 mm	674242 4
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500