

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251107 20/12
GTIN	4045197861979
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schachtgrootte	20 mm
Plaatafmeting	12 mm
ISO-code houder	PSBNR/L 2020K12
Koplengte L ₁	28 mm
Onderlegplaat	259031 20
Kniehefboom	259015 2
Totale lengte L	125 mm
Kniehefboomschroef	259018 2
Functiebreedte L ₄	17 mm
Set verende stiften	259047 2
Verenset	259044 2
geschikte wisselplaat	SN.. 1204..
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee

Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500