

Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	251107 25/12
GTIN	4045197861986
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	22 mm
geschikte wisselplaat	SN.. 1204..
Totale lengte L	150 mm
Koplengte L ₁	29 mm
Plaatafmeting	12 mm
Onderlegplaat	259031 20
Kniehefboomschroef	259018 2
Schachtgrootte	25 mm
Set verende stiften	259047 2
Verenset	259044 2
Kniehefboom	259015 2
ISO-code houder	PSBNR/L 2525M12
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500