

**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/15mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 251107 25/15  |
| GTIN          | 4045197861993 |
| Artikelklasse | 21T           |

**Technische beschrijving**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Verenset                      | 259044 6            |
| Plaatafmeting                 | 15 mm               |
| ISO-code houder               | PSBNR/L 2525M15     |
| Onderlegplaat                 | 259031 37           |
| Set verende stiften           | 259047 4            |
| Schachtgrootte                | 25 mm               |
| Koplengte L <sub>1</sub>      | 32 mm               |
| Totale lengte L               | 150 mm              |
| Functiebreedte L <sub>4</sub> | 22 mm               |
| Kniehefboomschroef            | 259018 11           |
| Kniehefboom                   | 259015 12           |
| geschikte wisselplaat         | SN.. 1506..         |
| Norm                          | DIN ISO 5610        |
| Inzetsoort                    | links               |
| Inwendige koeling             | nee                 |
| Instelhoek κ                  | 75 graden           |
| Toepassing                    | Langsdraaien buiten |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Toepassing  | Vlakdraaien         |
| Toepassing  | Langsdraaien buiten |
| Producttype | Klemdraaihouder     |

---

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15  | 674248 TX15 |
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500  |