

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251107 32/15
GTIN	4045197862006
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Set verende stiften	259047 4
ISO-code houder	PSBNR/L 3232P15
geschikte wisselplaat	SN.. 1506..
Totale lengte L	170 mm
Kniehefboomschroef	259018 11
Schachtgrootte	32 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	32 mm
Onderlegplaat	259031 37
Plaatafmeting	15 mm
Verenset	259044 6
Functiebreedte L <sub>4</sub>	27 mm
Kniehefboom	259015 12
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500