

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251107 32/19
GTIN	4045197862013
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	SN.. 1906..
Kniehefboom	259015 13
Functiebreedte L ₄	27 mm
Verenset	259044 7
Onderlegplaat	259031 38
Kniehefboomschroef	259018 13
Plaatafmeting	19 mm
Totale lengte L	170 mm
Set verende stiften	259047 5
Koplengte L ₁	39 mm
ISO-code houder	PSBNR/L 3232P19
Schachtgrootte	32 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 4 mm	674242 4
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500