

**Stiftrees Z3 – middel, met spaanbreker, HSS, Type: C1225****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 540800 C1225 |
| GTIN | 4045197156099 |
| Artikelklasse | 52D |

Omschrijving**Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

Stiftreesen van HSS voor trillingsgevoeligere toepassingen. **Vorm cilindrisch met ronde top (WRC).**

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industriearobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Vormbeschrijving | Cilindrisch met ronde top (WRC) |
| Totale lengte | 65 mm |
| Kop-Ø | 12 mm |
| Vorm | C1225 |
| Schacht-Ø | 6 mm |
| Vertanding afkorting | Z3 |
| Vertandingstype | met spaanbreker |
| Vertandingsfijnheidsgraad | middel |
| Koplengte | 25 mm |
| Serie | #Vertanding Z3 |
| Snijmateriaal | HSS |

Producttype

Stiftrees