



## Doorslijpschijf Basic\* EXTRA DUN, Schijf-Ø: 115mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	563650 115
GTIN	9003172409689
Artikelklasse	53T

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Universele doorslijpschijven voor het incidenteel doorslijpen van profielen, buizen etc.

#### Specificatie:

**A60BF.**

### Technische beschrijving

Schijfbreedte	1 mm
Vormbeschrijving	recht
Boring-Ø	22,23 mm
Maximaal toerental	13300 min <sup>-1</sup>
Specificatie	A60BF
Schijf-Ø	115 mm
Voor materiaaldiktes	3 mm
Slijpmiddelaanduiding	A

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Uni	beperkt geschikt		
droog	geschikt		