


VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 20 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	201304 20
GTIN	4045197862686
Artikelklasse	12X

Omschrijving
Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.
 Inwendige koeling: nee
 Tolerantie nominale Ø: e8
 Aantal tanden Z: 2
 Spiraalhoek: 30 graden
 Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal
 Schacht: DIN 6535 HE met h6
 Aantal tanden Z: 2
 Snijlengte L_c : 26 mm
 Totale lengte L: 92 mm
 Schacht-Ø D_s : 20 mm
 Schachtvorm: HB
 Hoekfasebreedte bij 45°: 0,5 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z voor kanten in staal < 750 N/mm ²	0,15 mm
Totale lengte L	92 mm
Aantal tanden Z	2
Hoekfasebreedte bij 45°	0,5 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Tolerantie nominale Ø	e8
Voeding f_z voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm ²	0,1 mm

Snijkant-Ø D_c	20 mm
Snijlengte L_c	26 mm
Schachtvorm	HB
Schacht	DIN 6535 HE met h6
Schacht-Ø D_s	20 mm
Spiraelhoek	30 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	$0,3 \times D$ bij kanten
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees

Dienstverlening

Schachtaanslijping voor krimphouder met borgfunctie Schacht-Ø gereedschap 20 mm	SZ2025 20
--	-----------