

**Stiftfrees Z3 – middel, met spaanbreker, HSS, Type: D0807****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540800 D0807
GTIN	4045197156112
Artikelklasse	52D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

Stiftfreesen van HSS voor trillingsgevoeligere toepassingen. **Vorm bolvormig** (KUD).

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

**Technische beschrijving**

Vorm	D0807
Kop-Ø	8 mm
Vormbeschrijving	Bol
Totale lengte	60 mm
Schacht-Ø	6 mm
Vertanding afkorting	Z3
Vertandingstype	met spaanbreker
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Koplengte	7 mm
Serie	#Vertanding Z3
Snijmateriaal	HSS

Producttype

Stiftrees