

**Doorslijpschijf Basic* EXTRA DUN, Schijf-Ø: 178mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	563650 178
GTIN	9003172409870
Artikelklasse	53T

Omschrijving**Uitvoering:**

Universele doorslijpschijven voor het incidenteel doorslijpen van profielen, buizen etc.

Specificatie:

A46BF.

Technische beschrijving

Vormbeschrijving	recht
Schijfbreedte	1,6 mm
Maximaal toerental	8500 min ⁻¹
Boring-Ø	22,23 mm
Specificatie	A46BF
Schijf-Ø	178 mm
Voor materiaaldiktes	7,7 mm
Slijpmiddelaanduiding	A

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Uni	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Spanflenspaar Flens-Ø 76 mm	563990 76
-----------------------------	-----------