



Stiftrees Z3 – middel, met spaanbreker, HSS, Type: D1009



Bestelgegevens

Bestelnummer	540800 D1009
GTIN	4045197156129
Artikelklasse	52D

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht-Ø 6 mm.

Stiftreesen van HSS voor trillingsgevoeligere toepassingen. **Vorm bolvormig** (KUD).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Kop-Ø	10 mm
Vorm	D1009
Vormbeschrijving	Bol
Totale lengte	60 mm
Schacht-Ø	6 mm
Vertanding afkorting	Z3
Vertandingstype	met spaanbreker
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Koplengte	9 mm
Serie	#Vertanding Z3
Snijmateriaal	HSS

Producttype

Stiftrees