



Stiftrees Z3 – middel, met spaanbreker, HSS, Type: M1020



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 540800 M1020 |
| GTIN | 4045197156204 |
| Artikelklasse | 52D |

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht-Ø 6 mm.

Stiftreesen van HSS voor trillingsgevoeligere toepassingen. **Vorm conisch, spitse top** (SKM).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Vormbeschrijving | Conisch met spitse top |
| Vorm | M1020 |
| Totale lengte | 60 mm |
| Kop-Ø | 10 mm |
| Schacht-Ø | 6 mm |
| Vertanding afkorting | Z3 |
| Vertandingstype | met spaanbreker |
| Vertandingsfijnheidsgraad | middel |
| Koplengte | 20 mm |
| Serie | #Vertanding Z3 |
| Snijmateriaal | HSS |

Producttype

Stiftrees