

**Doorslijpschijf Basic* EXTRA DUN, Schijf-Ø: 230mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	563650 230
GTIN	9009012018424
Artikelklasse	53T

Omschrijving**Uitvoering:**

Universele doorslijpschijven voor het incidenteel doorslijpen van profielen, buizen etc.

Specificatie:

A46BF.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	6600 min ⁻¹
Schijfbreedte	1,9 mm
Boring-Ø	22,23 mm
Vormbeschrijving	recht
Specificatie	A46BF
Schijf-Ø	230 mm
Voor materiaaldiktes	5,7 - 9,5 mm
Slijpmiddelaanduiding	A

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
CuZn	beperkt geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Uni	beperkt geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Spanflenspaar Flens-Ø 76 mm	563990 76
-----------------------------	-----------