



VHM-frees, ongecoat, Ø e8 DC: 16 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	202276 16
GTIN	4045197865663
Artikelklasse	12X

Omschrijving
Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig **DIN 6527**.

Inwendige koeling: nee

Tolerantie nominale Ø: e8

Aantal tanden Z: 3

Spiraelhoek: 30 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Schacht: DIN 6535 HB met h6

Aantal tanden Z: 3

Snijlengte L_c : 22 mm

Totale lengte L: 82 mm

Schacht-Ø D_s : 16 mm

Schachtvorm: HB

Hoekfasebreedte bij 45°: 0,4 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø D_s	16 mm
Snijlengte L_c	22 mm
Totale lengte L	82 mm
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Voeding f_z voor kanten in staal < 750 N/mm ²	0,13 mm
Schachtvorm	HB
Tolerantie nominale Ø	e8

Voeding f_z voor spiebaanfreesen in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Snijkant- $\emptyset D_c$	16 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,4 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Aantal tanden Z	3
Spiraelhoek	30 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	$0,3 \times D$ bij kanten
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Schachtfrees

Dienstverlening

Schachtaanslijping voor krimphouder met borgfunctie Schacht- \emptyset gereedschap 16 mm	SZ2025 16
---	-----------