



Stiftfrees Z3 – middel, met spaanbreker, HSS, Type: D1210



Bestelgegevens

Bestelnummer	540800 D1210
GTIN	4045197156136
Artikelklasse	52D

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht-Ø 6 mm.

Stiftfreesen van HSS voor trillingsgevoeligere toepassingen. **Vorm bolvormig** (KUD).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Totale lengte	60 mm
Kop-Ø	12 mm
Vormbeschrijving	Bol
Vorm	D1210
Schacht-Ø	6 mm
Vertanding afkorting	Z3
Vertandingstype	met spaanbreker
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Koplengte	10 mm
Serie	#Vertanding Z3
Snijmateriaal	HSS

Producttype

Stiftrees