



Stiftrees Z3 – middel met spaanbreker, HSS, Type: K1230



Bestelgegevens

Bestelnummer	541200 K1230
GTIN	4045197156334
Artikelklasse	52D

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale vormen: E, NS, K.

Schacht-Ø 6 mm. **Speciale vorm K knots** (K).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Opmerking:

Gereduceerd toerental voor stiftrezen met een totale lengte van 120 mm: maximaal 11.000 min^{#1}

Technische beschrijving

Vormbeschrijving	knots
Kop-Ø	12 mm
Vorm	K1230
Totale lengte	70 mm
Schacht-Ø	6 mm
Vertanding afkorting	Z3
Vertandingstype	met spaanbreker
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Koplengte	30 mm

Serie	#Vertanding Z3
Snijmateriaal	HSS
Producttype	Stiftrees