



Stiftrees Z3 – middel, met spaanbreker, HSS, Type: AS1225



Bestelgegevens

Bestelnummer	540800 AS1225
GTIN	4045197156044
Artikelklasse	52D

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht-Ø 6 mm.

Stiftrezen van HSS voor trillingsgevoeligere toepassingen. **Vorm cilindrisch (ZYAS), met kopvertanding.**

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Vorm	AS1225
Vormbeschrijving	Cilindrisch met kopvertanding
Kop-Ø	12 mm
Totale lengte	65 mm
Schacht-Ø	6 mm
Vertanding afkorting	Z3
Vertandingstype	met spaanbreker
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Koplengte	25 mm
Serie	#Vertanding Z3
Snijmateriaal	HSS

Producttype

Stiftrees