

Garant**Spiraalborenset HSS-E nr. 114500 met cassette, TiAlN, Type: 1-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	115350 1-10
GTIN	4045197197603
Artikelklasse	11B

Omschrijving**Uitvoering:**

Samengesteld uit spiraalboren DIN 338.

Versterkte kernstijging.

Met aanslijping vorm C.

Technische beschrijving

Boorbereik	1 - 10 mm
Aantal boren	19
Boren steeds oplopend	0,5 mm
Schacht	cilinderschacht
Aantal snijkanten Z	2
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 338

Tolerantie nominale \emptyset	h8
Tophoek	130 graden
Spiraelhoek	35 graden
Inwendige koeling	nee
met cassette	ja
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	37 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	31 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	15 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	6 m/min	S
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

Accessoires

Spiraalboor HSS-E \emptyset DC h8 6 mm	114500 6
Spiraalboor HSS-E \emptyset DC h8 4 mm	114500 4
Spiraalboor HSS-E \emptyset DC h8 10 mm	114500 10
Spiraalboor HSS-E \emptyset DC h8 5 mm	114500 5
Spiraalboor HSS-E \emptyset DC h8 3,5 mm	114500 3,5
Spiraalboor HSS-E \emptyset DC h8 8,5 mm	114500 8,5
Spiraalboor HSS-E \emptyset DC h8 2,5 mm	114500 2,5
Spiraalboor HSS-E \emptyset DC h8 6,5 mm	114500 6,5
Spiraalboor HSS-E \emptyset DC h8 7 mm	114500 7

Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 2 mm	114500 2
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 9 mm	114500 9
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	114500 9,5
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 4,5 mm	114500 4,5
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 1,5 mm	114500 1,5
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 8 mm	114500 8
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	114500 7,5
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 5,5 mm	114500 5,5
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 3 mm	114500 3
Spiraalboor HSS-E Ø DC h8 1 mm	114500 1