

**HOLEX Pro doorslijpschijf '2 in 1', Schijf-Ø: 115mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	563500 115
GTIN	4045197593153
Artikelklasse	52M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Goed verspanend en stabiel.

**Universele doorslijpschijf voor staal en RVS.**

**Toepassing:**

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid  $v_c$ .

**Specificatie:**

**A30Q-BF.**

**Opmerking:**

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.

**Technische beschrijving**

Vorm	42
Schijfbreedte	2 mm
Vormbeschrijving	gebogen
Maximaal toerental	13300 min <sup>-1</sup>

Boring-Ø	22,23 mm
Specificatie	A30Q-BF
Schijf-Ø	115 mm
Voor materiaaldiktes	6 - 10 mm
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
aanbevolen aanzethoek	90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
droog	geschikt		