

**Stiftfrees Z3 – middel, met spaanbreker, HSS, Type: L1230****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540800 L1230
GTIN	4045197156228
Artikelklasse	52D

Omschrijving**Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

Stiftfreesen van HSS voor trillingsgevoeligere toepassingen. **Vorm conisch, ronde top (KEL).**

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Totale lengte	70 mm
Kop-Ø	12 mm
Vorm	L1230
Vormbeschrijving	Conisch ronde top
Schacht-Ø	6 mm
Vertanding afkorting	Z3
Vertandingstype	met spaanbreker
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Koplengte	30 mm
Serie	#Vertanding Z3
Snijmateriaal	HSS

Producttype

Stiftrees