



## Stiftrees Z3 – middel, met spaanbreker, HSS, Type: D1614



### Bestelgegevens

Bestelnummer	540800 D1614
GTIN	4045197156143
Artikelklasse	52D

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

Stiftreesen van HSS voor trillingsgevoeligere toepassingen. **Vorm bolvormig** (KUD).

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

### Technische beschrijving

Totale lengte	60 mm
Vorm	D1614
Vormbeschrijving	Bol
Kop-Ø	16 mm
Schacht-Ø	6 mm
Vertanding afkorting	Z3
Vertandingstype	met spaanbreker
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Koplengte	14 mm
Serie	#Vertanding Z3
Snijmateriaal	HSS

Producttype

Stiftrees