


Garant**LOEU 130708 TR-H, HB7710, Type: GG**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215147 GG
GTIN	4045197866882
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 10$ mm

ISO-code wisselplaat: LOEU 130708 TR-H

Type: GG

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding f_z : 0,24 mm

Technische beschrijving

Type	GG
Voeding f_z	0,24 mm
ISO-code wisselplaat	LOEU 130708 TR-H
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7710
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	300 m/min	K
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		