

Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/16mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	251708 20/16
GTIN	4045197866981
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Onderlegplaat	259031 39
Functiebreedte L_4	25 mm
Koplengte L_1	41 mm
Totale lengte L	125 mm
Schachtgrootte	20 mm
Schroef voor onderlegplaat	259025 3
Schroef voor spanklemstuk	259021 1
ISO-code houder	MVPNR/L 2020K16
geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
Plaatafmeting	16 mm
Spanklemstuk	259038 2
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	117,5 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Onderlegplaat Type 39	259031 39
Spanklemstuk Type 2	259038 2
Schroef voor onderlegplaat Type 3	259025 3
Schroef voor spanklemstuk Type 1	259021 1
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500