

Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	251708 25/16
GTIN	4045197866998
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	16 mm
Spanklemstuk	259038 2
Totale lengte L	150 mm
Schroef voor onderlegplaat	259025 3
Schachtgrootte	25 mm
ISO-code houder	MVPNR/L 2525M16
Functiebreedte L ₄	32 mm
Onderlegplaat	259031 39
Schroef voor spanklemstuk	259021 1
geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
Koplengte L ₁	41 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	117,5 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Spanklemstuk Type 2	259038 2
Onderlegplaat Type 39	259031 39
Schroef voor spanklemstuk Type 1	259021 1
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Schroef voor onderlegplaat Type 3	259025 3
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500