

**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251708 32/16
GTIN	4045197867100
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	170 mm
Plaatafmeting	16 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	40 mm
Schroef voor spanklemstuk	259021 1
ISO-code houder	MVPCR/L 3232P16
Spanklemstuk	259038 2
geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
Schroef voor onderlegplaat	259025 3
Onderlegplaat	259031 39
Functiebreedte L <sub>4</sub>	40 mm
Schachtgrootte	32 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	117,5 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

**Accessoires**

Schroef voor spanklemstuk Type 1	259021 1
Schroef voor onderlegplaat Type 3	259025 3
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Onderlegplaat Type 39	259031 39
Spanklemstuk Type 2	259038 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500