

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251709 20/16
GTIN	4045197867117
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	125 mm
geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
Koplengte L ₁	41 mm
Schachtgrootte	20 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
Spanklemstuk	259038 2
Onderlegplaat	259031 39
Schroef voor onderlegplaat	259025 3
ISO-code houder	MVPNR/L 2020K16
Schroef voor spanklemstuk	259021 1
Plaatafmeting	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	117,5 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Schroef voor onderlegplaat Type 3	259025 3
Spanklemstuk Type 2	259038 2
Onderlegplaat Type 39	259031 39
Schroef voor spanklemstuk Type 1	259021 1
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500