

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251709 32/16
GTIN	4045197867131
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
Schroef voor spanklemstuk	259021 1
Schroef voor onderlegplaat	259025 3
Spanklemstuk	259038 2
Koplengte L ₁	40 mm
ISO-code houder	MVPCR/L 3232P16
Schachtgrootte	32 mm
Onderlegplaat	259031 39
Functiebreedte L ₄	40 mm
Plaatafmeting	16 mm
Totale lengte L	170 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	117,5 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Spanklemstuk Type 2	259038 2
Schroef voor onderlegplaat Type 3	259025 3
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Schroef voor spanklemstuk Type 1	259021 1
Onderlegplaat Type 39	259031 39
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500