

Garant**Stiftfrezenset 5-delig, Z7 – middel, kruisvertand, HM****Bestelgegevens**

Bestelnummer	541400
GTIN	4045197156341
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

Assortimenten met geselecteerde stiftfreesen in de meest gangbare vormen en afmetingen.
Schacht-Ø 6 mm.

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaigheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Levering:

Resp. 1 st. nr. 540200 maat A0616; C0616; D0807; G0618; M1020.

Schacht-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Vertandingstype	kruisvertand
-----------------	--------------

Vertanding afkorting	Z7
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Snijmateriaal	HM
Coating	TiAlN
Schacht-Ø	6 mm
Aantal stiftrezen	5