

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251720 25/16
GTIN	4045197867148
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Spanklemstuk	259038 4
Middenverplaatsing L_3	17 mm
Totale lengte L	200 mm
Schroef voor klemstuk	259021 4
Minimale voorboor-Ø D_{min}	32 mm
ISO-code houder	A25R MVPNR/L 16
Instelhoek κ	117,5 graden
Onderlegplaatschroef	259025 3
Plaatafmeting	16 mm
Onderlegplaat	259031 39
Spanhoogte L_2	24 mm
geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 3	259025 3
Onderlegplaat Type 39	259031 39
Spanklemstuk Type 4	259038 4
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Schroef voor spanklemstuk Type 4	259021 4
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500