

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251720 32/16
GTIN	4045197867155
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
Onderlegplaatschroef	259025 3
Instelhoek κ	117,5 graden
Minimale voorboor-Ø D_{min}	40 mm
ISO-code houder	A32S MVPNR/L 16
Plaatafmeting	16 mm
Middenverplaatsing L_3	22 mm
Onderlegplaat	259031 39
Schroef voor klemstuk	259021 4
Spanhoogte L_2	31 mm
Totale lengte L	250 mm
Spanklemstuk	259038 2
Schacht-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Onderlegplaat Type 39	259031 39
Spanklemstuk Type 2	259038 2
Schroef voor spanklemstuk Type 4	259021 4
Schroef voor onderlegplaat Type 3	259025 3
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500