

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251720 40/16
GTIN	4045197867162
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Instelhoek κ	117,5 graden
Onderlegplaat	259031 39
Minimale voorboor-Ø D_{\min}	50 mm
Schroef voor klemstuk	259021 1
Spanklemstuk	259038 2
geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
Totale lengte L	300 mm
Spanhoogte L_2	38,5 mm
ISO-code houder	A40T MVPNR/L 16
Middenverplaatsing L_3	27 mm
Plaatafmeting	16 mm
Onderlegplaatschroef	259025 3
Schacht-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Spanklemstuk Type 2	259038 2
Onderlegplaat Type 39	259031 39
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Schroef voor onderlegplaat Type 3	259025 3
Schroef voor spanklemstuk Type 1	259021 1
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500