

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251721 32/16
GTIN	4045197867186
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Instelhoek $\kappa$	117,5 graden
Onderlegplaat	259031 39
Spanhoogte $L_2$	31 mm
Schroef voor klemstuk	259021 4
Spanklemstuk	259038 2
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	40 mm
Middenverplaatsing $L_3$	22 mm
Onderlegplaatschroef	259025 3
ISO-code houder	A32S MVPNR/L 16
Plaatafmeting	16 mm
geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
Totale lengte L	250 mm
Schacht-Ø $D_s$	32 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Onderlegplaat Type 39	259031 39
Schroef voor spanklemstuk Type 4	259021 4
Spanklemstuk Type 2	259038 2
Schroef voor onderlegplaat Type 3	259025 3
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500