

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251721 40/16
GTIN	4045197867193
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Onderlegplaatschroef	259025 3
Minimale voorboor-Ø D_{min}	50 mm
Totale lengte L	300 mm
Onderlegplaat	259031 39
Instelhoek κ	117,5 graden
geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
Spanklemstuk	259038 2
Schroef voor klemstuk	259021 1
ISO-code houder	A40T MVPNR/L 16
Spanhoogte L_2	38,5 mm
Plaatafmeting	16 mm
Middenverplaatsing L_3	27 mm
Schacht-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Schroef voor onderlegplaat Type 3	259025 3
Onderlegplaat Type 39	259031 39
Spanklemstuk Type 2	259038 2
Schroef voor spanklemstuk Type 1	259021 1
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500