

Garant**Stiftrees Z9 – zeer grof (NFe / Alu), HM, Type: F1630****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540709 F1630
GTIN	4045197522542
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

GARANT-stiftrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. **Vorm F boogvormig, ronde top (RBF).**

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Schacht-Ø: 6 mm

Vormbeschrijving: Ronde top

Kop-Ø: 16 mm

Koplengte: 30 mm

Totale lengte: 70 mm

Schacht-Ø: 6 mm

Technische beschrijving

Totale lengte	70 mm
Vorm	F1630
Vormbeschrijving	Ronde top
Vertandingsfijnheidsgraad	zeer grof (non-ferro / alu)

Kop-Ø	16 mm
Vertanding afkorting	Z9
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	30 mm
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		