

**Stiftrees Z3 – middel, met spaanbreker, HSS, Type: L1630****Bestelgegevens**

Bestelnummer	540800 L1630
GTIN	4045197156235
Artikelklasse	52D

Omschrijving**Uitvoering:**

Schacht-Ø 6 mm.

Stiftreesen van HSS voor trillingsgevoeligere toepassingen. **Vorm conisch, ronde top (KEL).**

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Technische beschrijving

Vormbeschrijving	Conisch ronde top
Totale lengte	70 mm
Kop-Ø	16 mm
Vorm	L1630
Schacht-Ø	6 mm
Vertanding afkorting	Z3
Vertandingstype	met spaanbreker
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Koplengte	30 mm
Serie	#Vertanding Z3
Snijmateriaal	HSS

Producttype

Stiftrees