

Penkaliber Hardchrom H7, Nominale maat Ø: 42mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	484040 42
GTIN	2050001675248
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

de goedkeurzijden van deze kalibers worden vervaardigd met een **slijtagevermaat** volgens DIN 7164.

Goedkeurzijde met hardverchromde meetvlakken. Daardoor een ca. achtmaal langere levensduur.

Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Opmerking:

· **Verdere tussenmaten op aanvraag of gewoon bestelbaar op www.hoffmann-goup.com bijv. nr. 484000 maat 82.**

Technische beschrijving

Tolerantieveld	H
Norm	DIN 7150-2
Norm	DIN 7164
Kwaliteit	7
Nominale maat	42 mm
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Kalibertype	Afkeurkaliber
Kalibratie	M2
Producttype	Penkaliber

Dienstverlening

KalibratiePenkaliber Maximale Ø 60 mm	028300 60
DAkkS-kalibratiePenkaliber maximale Ø 60 mm	028340 60