

**Garant****Stiftfrezenset 8-delig, Z9 – zeef grof (NFe/Alu), HM****Bestelgegevens**

Bestelnummer	541460
GTIN	4045197679727
Artikelklasse	51D

**Omschrijving****Uitvoering:**

assortimenten met geselecteerde stiftfreesen in de meest gangbare vormen en afmetingen.  
Schacht-Ø 6 mm.

**GARANT**-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaigheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

**Levering:**

Resp. 1 st. nr. 540709 maat AS0616; AS1225; C0616; C1225; D0807; F0618; F1225; L1020.  
Schacht-Ø: 6 mm

**Technische beschrijving**

Vertanding afkorting	Z9
----------------------	----

Vertandingsfijnheidsgraad	zeer grof (non-ferro / alu)
Snijmateriaal	HM
Schacht-Ø	6 mm
Aantal stiftrezen	8