

**Garant****Stiftfrees, HM, Type: J1010****Bestelgegevens**

Bestelnummer	541000 J1010
GTIN	4045197521590
Artikelklasse	51D

**Omschrijving****Uitvoering:**

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. Conusvorm voor **verzinken** en **afschuinen**.

**Speciale vorm verzink** (KSK). Hoek 90°.

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

**Opmerking:**

Gereduceerd toerental voor stiftfreesen met een totale lengte van 120 mm: maximaal 11.000 min<sup>#1</sup>

**Technische beschrijving**

Vorm	J1010
Hoek	90 graden
Totale lengte	50 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Kop-Ø	10 mm
Vertanding afkorting	Z3

Vormbeschrijving	verzinkboren
Schacht-Ø	6 mm
Koplengte	10 mm
Serie	#Vertanding Z3
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees